



Citofono vivavoce
Access standard video
AFSV 870-0 W

210008480-00

Descrizione del prodotto

Citofono vivavoce Access standard video monitor a colori.
Design ottimizzato a livello ergonomico per un semplice comando e un'acustica straordinaria.

Con le funzioni base di chiamata, conversazione, video, apriporta e blocco di chiamata.

Prestazioni:


- Display (8,8 cm) con regolatore di luminosità e saturazione del colore
- Eccellente riproduzione audio e volume elevato
- Indicatore di stato a LED: chiamata in arrivo, conversazione attiva, funzione "mute", stato del sistema, stato d'errore
- Audiosegreto
- Tacitazione di chiamata con indicatore di stato
- Indicatore di chiamata sul tasto di conversazione
- Due tasti liberamente configurabili
- Attivazione del posto esterno manuale anche senza chiamata dal posto esterno
- Ingresso per chiamata dal piano
- Volume di conversazione e di chiamata regolabile in cinque livelli
- Tono di chiamata differenziato per chiamata dal posto esterno, chiamata dal piano e chiamata interna
- Messa in funzione centralizzata
- Aggiornabilità tramite il sistema Access

Dati tecnici

Tensione d'esercizio:	PoE secondo 802.3af
Temperatura ambiente:	da +5 °C a +40 °C
Dimensioni (mm) Larg. x Alt. x Prof.:	106 x 278 x 27

Informazioni sugli articoli

Articolo	Descrizione articolo	Colore/Materiale	KG Codice
AFSV 870-0 W	Citofono vivavoce Access standard video	Bianco	F 210008480-00



Citofono vivavoce
Access standard video
AFSV 870-0 W

210008480

Pagina 2





Citofono vivavoce
Access standard video
AFSV 870-0 W

210008480

Pagina 3

AFSV 870-0 Citofono vivavoce Access standard video	Opuscolo informativo sul prodotto	1,6 MB	scaricare
AFSV 870-0 Citofono vivavoce Access standard video	Istruzioni per l'uso	415 kB	scaricare
AFSV 870-0 Citofono vivavoce Access standard video	Dichiarazione di conformità	2,4 MB	scaricare
	Progettazione e installazione	1,3 MB	scaricare
	Istruzioni per la messa in servizio	2 MB	scaricare
	Istruzioni per la messa in servizio	2,4 MB	scaricare
	Istruzioni per la messa in servizio	1,8 MB	scaricare
	Informazioni supplementari	109 kB	scaricare
	Manuale del sistema	6,4 MB	scaricare